


— Merkur Click-on 60


Skrusystem for nedforet fast himling

Mars 2023






Raskt • Stabilt • Stivt • Enkelt • Skrue-fritt




Mål og marker høyden for vegglisten. Marker Merkur profilens (bæreskinne) posisjon (max 1200 mm, se tabell) og posisjonen for innfesting (max 1200 mm, se tabell)
OBS! Første Merkur profil max 1/3 av henger avstand (G) se skisse.




Monter festet (C.033) på hengeren (4 mm) og monter hengeren, mål høyden, enklest med laser. Klikk på innfesting i Merkur profilen, skjõt Merkur profilen med skjøtestykke (C.125).
For å tilpasse lengden kapp med blikksaks.



Klikk fast C-profilen med c/c ut fra plateprodusentens anvisning.
Skjøt c-profilen minimum 100 mm fra Merkur profilen om mulig.
Tilpass lengden kapp med blikksaks.



Finjuster høyden, enklest med laser. Start med å skru fast himlingsplater.
Merkur er ett komplett system med flere ulike innfestinger



HIMLINGENS TOTALE VEKT (Kg/m ²)	AVSTAND HENGERE - G (mm)
---	--

Mindre enn 10	1200
Mindre enn 15	900
Mellom 15 og 30	750
Mellom 30 og 50	600

HIMLINGENS TO- TALE VEKT (Kg/m ²)	AVSTAND C/C PROFILER - P (mm)
---	---










Mindre enn 15	1200
Mellom 15 og 30	1000
Mellom 30 og 50	750

c/c avstand på C-profil ut fra plateprodusentenes anvisning

Minste monteringshøyde till underkant profilen

Med C.033 Justerbart feste	153 mm
Med direkte skrudd Merkur profil + C60	57 mm
Med direktefeste .081/C.078	30 - 180mm



PROFIL	BESKRIVELSE	MÅL(mm)			CA FORBRUK			
		Bredde	Høyde	Lengde	per kvm			
	Profil C 60 x 27 Ståltykkelse 0,6 mm Galvanisert	60	27	3000	400	150	600	c/c avstand mm
					2,5	2,2	1,7	stk
	Click-On profil for profil C60x27 Ståltykkelse 0,7 mm	27	40	3000	400	150	600	c/c avstand mm
					2,5	2,2	1,7	stk
	Vegglist for profil C60827 Ståltykkelse 0,6 mm	28	27/48	3000	Beregnes ut fra rommets omkrets			
	Justerbart feste for 4 mm pendeltråd til Click-on UD274007	Antall per kartong 100			ca 0,8 stk c/c avstand bæreprofil vil endre behovet			
	Skjøtestykke til Click-on UD274007	Antall per kartong 100			ca 0,3 stk c/c avstand bæreprofil vil endre behovet			
	Skjøtestykke til C-profil CD6027	Antall per kartong 100			400	450	600	c/c avstand 0,8
					0,7	0,5		
	Justerbart feste for 4 mm pendeltråd til CD6027	Antall per kartong 100						
	Pendel 4 mm Typ 90 med krok	Lengde	Antall/bunt		0,8 stk			
		250 mm	100					
		500 mm	100					
		750 mm	100					
		1000 mm	100					
		2000	50					
		2500	50					
		3000	50					
		4000	50					
	Justerbart direktefeste C.077 UD704007 C.078 Click-On profil	Høyde	Antall/kartong					
		80 mm	100					
		150 mm	100					