

# GLUEMASTER LIMKANNE GLAVAFLEX

Påfyllingskanne m/kost for lim. Kannen leveres uten lim, med standard 17 mm pensel.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr
	stk	m <sup>3</sup>			
M/ 17MM KOST	12	0.01	50733124	9416908	127008

## MONTERING / UTFØRELSE

Hell GLAVAFLEX limet opp i den tomme Gluemaster kannen og pump deretter ut ønsket limmengde. Etter bruk beskyttes limbusten med plashetten etter at busten er rensset med GLAVAFLEX Rensevæske.

Påføringstemperatur er ideelt ved +20°C, dog ikke under 0°C.

## ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Se eget produktdatablad for GLAVAFLEX Lim

## DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Limkosten renses med GLAVAFLEX Rensevæske etter bruk.  
Kan byttes ut med ekstra pensler for Gluemaster med bredde 11 eller 17mm.

## MILJØPÅVIRKNING

Se eget sikkerhetsdatablad for GLAVAFLEX lim

## HMS - REFERANSER

Se eget sikkerhetsdatablad for GLAVAFLEX lim

---

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

---

Se eget sikkerhetsdatablad for GLAVAFLEX lim

---

### TEKNISK SERVICE

---

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks F, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
Faks:	+47 69 81 84 78
E- post:	post@glava.no
Internett:	glava.no